

# dosing needle set

## VAVN-N-A1.6-06-30-V-V1-P10

Broj artikla: 8104296

FESTO



### Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina pakiranja	10
Dosing needle outside diameter	1,6 mm
Length of dosing needle	30 mm
Nominal width of dosing needle	0,6 mm
Dosing needle version	With tapering
Klasa korozione otpornosti KBK	3 - visoka otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Sigurnost hrane	Vidi dodatne informacije
Priključak za tekućine	Terminal connection
Medij	Tekući mediji Plinoviti mediji
Note on the medium	Observe resistance of materials that come into contact with media Maksimalna veličina čestice: 5 µm
Operating pressure MPa	0 ... 0,4 MPa
Pogonski tlak	0 ... 4 bar
Normalni nazivni protok	5,6 l/min
Information on standard nominal flow rate	In case of a pressure drop of 1 -> 0 bar (gaseous media)
Protok Kv	0,012 m <sup>3</sup> /h
Information on flow rate Kv	For water as medium
Temperatura medija	5 ... 60 °C
Temperatura okoline	5 ... 60 °C
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	1,9 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material of dosing needle	visokolegirani čelik, nehrđajući
Material number of dosing needle	1.4404
materijali u dodiru s medijem	visokolegirani čelik, nehrđajući