

Paralelni komplet EAMM-U-145-D80-90GA-188

Broj artikla: 8105897

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	145
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina vrtnje	4.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Moment tromosti mase	2.270 kgmm ²
Pogonski moment u praznom hodu	2 Nm
Prenosivi okretni moment	9,5 Nm
Težina proizvoda	12.000 g
Kod sučelja, pogon	D80
Cod sučelja, Motor in	90GA
Materijal - napomena	RoHS sukladno