

# Paralelni komplet EAMM-U-60-S48-50GA-91

Broj artikla: 8105900

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	60
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina vrtnje	6.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Moment tromosti mase	26,7 kgmm <sup>2</sup>
Pogonski moment u praznom hodu	0,07 Nm
Prenosivi okretni moment	3 Nm
Težina proizvoda	1.150 g
Kod sučelja, pogon	S48
Cod sučelja, Motor in	50GA
Materijal - napomena	RoHS sukladno