



Adapter NEFM-S1G9-K-0,5-R3G8

Broj artikla: 8106112

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Identifikacija kabla	Bez držača natpisne oznake
Težina proizvoda	100 g
Električni spoj 1, funkcija	Strana Fieldbus uređaja
Električni spoj 1, dizajn	uglast
Električni spoj 1, tip konektora	Utičnica
Električni spoj 1, kabelski izlaz	Ravno
Električni spoj 1, tehnologija spajanja	Sub-D
Električni spoj 1, broj pinova/žica	9
Električni spoj 1, zauzeti pinovi/žice	8
Električni spoj 2, funkcija	Strana upravljačke jedinice
Električni spoj 2, dizajn	uglast
Električni spoj 2, tip konektora	Utikači
Električni spoj 2, kabelski izlaz	Ravno
Električni spoj 2, tehnologija spajanja	RJ45
Električni spoj 2, broj pinova/žica	8
Električni spoj 2, zauzeti pinovi/žice	8
Područje pogonskog napona DC	0 ... 24 V
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Strujna opteretivost kod 40°C	0,9 A
Čvrstoća na udarno naprezanje	2 kV
Shielding	da
Duljina kabla	0,5 m
Svojstvo vodiča	Standard
Radius savijanja, fiksna instalacija kabla	68 mm
Promjer kabla	6,8 mm
Struktura kabla	5x(2x0,08)
Nazivni presjek vodiča	0,08 mm ²
Nominal conductor cross section (AWG)	AWG28
Mehanička zaštita	IP20
Opaska o stupnju zaštite	u montiranom stanju
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	in accordance with EU RoHS directive
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Stupanj onečišćenja	2
Material cable sheath	PVC
Boja, kabelski plašt	crno
Material housing	PVC
Boja, kućište	crno
Material insulation	PVC