


# Stezna letva NECC-L8G5-C1

Broj artikla: 8106756

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Izlaz kabela	Ravno
Težina proizvoda	3,8 g
Veličina pakiranja	1
Električni spoj 1, dizajn	uglast
Električni spoj 1, tip konektora	Utičnica
Električni spoj 1, tehnologija spajanja	Manufactured by Assmann WSW components GmbH
Električni spoj 1, broj pinova/žica	5
Električni spoj 1, tip ugradnje	Plug-in
Električni spoj 2, tehnologija spajanja	Opružna stezaljka
Područje pogonskog napona DC	0 ... 300 V
Strujna opteretivost kod 40°C	8 A
Čvrstoća na udarno naprezanje	1,6 kV
Shielding	ne
Nominal conductor cross section (AWG)	AWG28 - 16
Mehanička zaštita	IP20
Opaska o stupnju zaštite	u montiranom stanju
Temperatura okoline	-40 ... 115 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
Material housing	PA
Boja, kućište	crno