

Paralelni komplet EAMM-U-50-D19-40R-78

Broj artikla: 8107034

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	50
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina vrtnje	6.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Moment tromosti mase	12,1 kgmm ²
Pogonski moment u praznom hodu	0,01 Nm
Prenosivi okretni moment	1 Nm
Težina proizvoda	600 g
Kod sučelja, pogon	D19
Cod sučelja, Motor in	40R
Materijal - napomena	RoHS sukladno