

Magnetni svitak VACC-S18-35-K4-1U-EX4ME

Broj artikla: 8109389

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Način aktiviranja	električno
Položaj ugradnje	proizvoljno
Indikacija sklopnog položaja	ne
Trajanje uključenosti	100 %
Klasa izolacije	H
Parametri svitka	24 V DC: 3,5 W 24 V AC: 50/60 Hz, snaga 3,5 VA
Dozvoljena kolebanja napona	-15 % / +10 %
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-Ex-zaštita-smjernica (ATEX)
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK EX instructions
Odobrenje Ex-zaštite izvan EU	EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (GB) EPL Gb (IEC-EX)
Mjesto izdavanja certifikata	BVS 16ATEXE036X IECEx BVS16.0028X
ATEX kategorija plina	II 2G
ATEX kategorija prašine	II 2D
Ex vrsta zaštite od paljenja - plin	Ex eb mb IIC T6, T5 Gb
Ex vrsta zaštite od paljenja - prašina	Ex tb IIIC T80°C, T95°C Db
Ex temperatura okoline	T5,T95°C: -25°C ≤ Ta ≤ +60°C T6,T80°C: -25°C ≤ Ta ≤ +50°C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Mehanička zaštita	IP66
Težina proizvoda	580 g
Električni priključak	Priključni ormarić, navoj kabelaške uvodnice M20x1,5
Materijal - napomena	RoHS sukladno