

# Magnetni svitak VACC-S13-18-K4-1UF-EX4ME

Broj artikla: 8109399

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Način aktiviranja	električno
Položaj ugradnje	proizvoljno
Indikacija sklopnog položaja	ne
Osigurač interni	Osigurač
Trajanje uključenosti	100 %
Klasa izolacije	H
Parametri svitka	24 V DC: 1,8 W 24 V AC: 40/65 Hz, power 1.8 VA
Dozvoljena kolebanja napona	-15 % / +10 %
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-Ex-zaštita-smjernica (ATEX)
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK EX instructions
Odobrenje Ex-zaštite izvan EU	EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (GB) EPL Gb (IEC-EX)
Mjesto izdavanja certifikata	BVS 15ATEXE029X IECEX BVS 15.0075X
ATEX kategorija plina	II 2G
ATEX kategorija prašine	II 2D
Ex vrsta zaštite od paljenja - plin	Ex eb mb IIC T6, T5, T4 Gb
Ex vrsta zaštite od paljenja - prašina	ExtbIIICT85°C, T95°C, T130°C Db
Ex temperatura okoline	T4, T130°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T5, T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T6, T85°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Mehanička zaštita	IP65
Težina proizvoda	330 g
Električni priključak	Priključni ormarić, navoj kabela uvodnice M20x1,5
Materijal - napomena	RoHS sukladno