


# Elektronski modul VMPA-MPM-EMM-P5

Broj artikla: 8111881

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Maks. broj ventilskih mjesta	1
Maksimalni broj ventilskih zavojnica	1
Zaštita od zamjene polova	da
Pogonski napon DC napon opterećenja	21,6 ... 26,4 V
Nazivna struja privlačenja po magnetnom svitku	60 mA up to 30 ms
Nazivna struja kod smanjivanja struje	22 mA after 30 ms
Naponsko odvajanje kanal - interna sabirnica	ne
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju (u ugrađenom stanju)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	20 g
Električno aktiviranje	Multipol
Material housing	POM
Materijal - napomena	RoHS sukladno