

T utični priključak NPQE-T-R14-Q10-P10

Broj artikla: 8113059

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Veličina | Standard |
| Nazivni promjer | 8,5 mm |
| Način brtvljenja na navojnom čepu | Oplaštenje |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Oblik | T oblik |
| Veličina pakiranja | 10 |
| Konstruktivna struktura | Protutaktni princip |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 0,8 MPa |
| Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja | -0,95 ... 8 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 116 psi |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Moguć nauljeni pogon |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 1 - niska otpornost na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Klasa čistog prostora | ISO class 4 |
| Temperatura okoline | -5 ... 60 °C |
| Težina proizvoda | 30,34 g |
| Vrsta pričvršćenja | External hex A/F 17 |
| Pneumatski priključak 1 | Vanjski navoj R1/4 |
| Pneumatski priključak 2 | za gibljivu cijev vanjskog promjera 10 mm |
| Boja, prsten za otpuštanje | plavo |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material housing | Mjed poniklana PBT |
| Material of threaded seal | PTFE |
| Material release ring | POM |
| Material of tubing seal | NBR |
| Material of tube retaining claw | Stainless steel |