

# Magnetni svitak VACC-S18-120-K4-1UF-KS4ME

Broj artikla: 8118322

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Način aktiviranja	električno
Položaj ugradnje	proizvoljno
Indikacija sklopnog položaja	ne
Osigurač interni	Osigurač
Trajanje uključenosti	100 %
Klasa izolacije	H
Parametri svitka	24 V AC: 50/60 Hz, snaga: 12 VA 24 V DC: 12 W
Dozvoljena kolebanja napona	-15 % / +10 %
Odobrenje Ex-zaštite izvan EU	EPL Db (KR) EPL Gb (KR)
Mjesto izdavanja certifikata	22-AV4BO-0256X 22-AV4BO-0257X
Ex vrsta zaštite od paljenja - plin	Ex e mb IIC T4
Ex vrsta zaštite od paljenja - prašina	Ex tD A21 IP66 T120°C
Ex temperatura okoline	T4, T120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +40°C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Mehanička zaštita	IP66
Težina proizvoda	580 g
Električni priključak	Priključni ormarić, navoj kableske uvodnice M20x1,5
Materijal - napomena	RoHS sukladno