

Magnetni svitak VACC-S13-18-K4-27U-NM4ME

Broj artikla: 8118328

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Način aktiviranja	električno
Položaj ugradnje	proizvoljno
Indikacija sklopnog položaja	ne
Trajanje uključenosti	100 %
Klasa izolacije	H
Parametri svitka	60 V AC: 40/65 Hz, power 1.8 VA 60 V DC: 1.8 W
Dozvoljena kolebanja napona	-15 % / +10 %
Odobrenje Ex-zaštite izvan EU	EPL Db (BR) EPL Gb (BR)
Mjesto izdavanja certifikata	INMETRO DNV 17.0042X
Ex vrsta zaštite od paljenja - plin	Ex eb mb IIC T6, T5, T4 Gb
Ex vrsta zaštite od paljenja - prašina	ExtbIICT85°C, T95°C, T130°C Db
Ex temperatura okoline	T4, T130°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T5, T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T6, T85°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Mehanička zaštita	IP65
Težina proizvoda	330 g
Električni priključak	Priključni ormarić, navoj kabelaške uvodnice M20x1,5
Materijal - napomena	RoHS sukladno