


Sustav upravljanja CMCB-D1-C-S0

Broj artikla: 8118457

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Upute za korištenje	The product is suitable for industrial purposes only. Measures for interference suppression may be required in residential areas.
Konstruktivna struktura	Mounting plate
Razina izvedbe (PL)	Category B, Performance Level b
Dimenzije Š x D x V	135 mm x 254 mm x 375 mm
Osiguranje (kratki spoj)	interni elektronski osigurač
Maks. primljena struja	1,1 A
Current consumption of the secondary circuit	5 A
Maks. opskrba strujom	6 A
Nazivni pogonski napon AC	230 V
Mains types	TT TN IT
Mrežna frekvencija	50 ... 60 Hz
Stupanj onečišćenja	2
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici prema EU-niski napon-smjernica
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura ležaja	-20 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	Max. 50% at 40 °C
Zaštita od direktnog i indirektnog dodira	Protective extra-low voltage with safe disconnection (PELV) Earthing of all exposed conductive parts
Mehanička zaštita	IP20
Uvjeti okoline	Interior
Temperatura okoline	5 ... 40 °C
Nominal altitude of use	1000 m NN
Težina proizvoda	4,2 kg
Električni priključak	Opružna stezaljka Push-in
Materijal - napomena	RoHS sukladno