


# Modul rukovanja EHMY-LP-ELGC-60-TB-KF

Broj artikla: 8122320

FESTO



Prikaz primjera

## Tehnički podaci

Skupni list podataka - Pojedinačne vrijednosti ovise o Vašoj konfiguraciji.

Svojstvo	Vrijednost
Pogonski manji zupčanik, efektivni promjer	24,83 mm
Radni hod	200 ... 1.200 mm
Potrebna ravnost prigradnih ploha	0,1 mm/m
Zupčasti remen, istezanje	0,124 %
Zupčasti remen, podjela	3 mm
Položaj ugradnje	vodoravno
Konstruktivna struktura	Elektromehanički linearni modul sa zupčastim remenom
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Maks. ubrzanje	15 m/s <sup>2</sup>
Maks. brzina	1,5 m/s
Točnost ponavljanja	±0,1 mm
Trajanje uključenosti	100 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura ležaja	-20 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 90 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	5 ... 45 °C
Maks. sila posmaka F <sub>x</sub>	120 N
Konstanta posmaka	78 mm/U
Materijal - napomena	RoHS sukladno