


Blok podnožja VABM-C12-6M-M5-M3-10

Broj artikla: 8122794

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Širina	20 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	Connection direction underneath
Maks. broj ventilskih mjesta	10
Operating pressure MPa	-0,1 ... 0,7 MPa
Pogonski tlak	-1 ... 7 bar
Pogonski medij	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [6:4:1]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Maksimalna veličina čestice: 5 µm
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura okoline	5 ... 50 °C
Težina proizvoda	49,5 g
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Pneumatski priključak 1	M5
Pneumatski priključak 2	M3
Pneumatski priključak 3	M5
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material manifold	Aluminijska legura za gnječenje