


Pripremna grupa MS4-EM1FR-1/4-D6-C-P-VC-A8-WPE-B

Broj artikla: 8130949

★ Osnovni proizvodni program

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Veličina | 4 |
| Serija | MS |
| Položaj ugradnje | okomito +/- 5° |
| Pokaz tlaka | Priprema za G1/8 |
| Operating pressure MPa | 0,1 ... 1 MPa |
| Pogonski tlak | 1 ... 10 bar |
| Standard flow rate exhaust 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 1.400 l/min |
| Normalni nazivni protok | 1.500 l/min |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Compatibility with ester oil not guaranteed |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 1 - niska otpornost na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ležaja | -5 ... 50 °C |
| Temperatura medija | 5 ... 50 °C |
| Temperatura okoline | 5 ... 50 °C |
| Težina proizvoda | 470 g |
| Vrsta pričvršćenja | Ugradnja vodova s kutnikom za pričvršćenje s priborom po izboru: |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |