


Indikator pozicije SASF-S2-B-V-A20

Broj artikla: 8140395

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Područje namještanja, kut zakretanja	0 ... 360 deg
Dodatne funkcije	Adjustable actuating lugs
Dimenzije Š x D x V	Ø 65 x 48,5
Otpornost na vibracije	Ispitivanje transporta sa stupnjem oštine 2 prema FN 942017-4 i EN 60068-2-6
Udarna čvrstoća	Shock test with severity level 2 in accordance with FN 942017-5 and EN 60068-2-27
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura okoline	-25 ... 70 °C
Težina proizvoda	96 g
Vrsta pričvršćenja	od VDI/VDE 3845
Boja, kućište	crno
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material spacer	PA
Material housing	PA PP visokolegirani čelik, nehrđajući
Material screws	visokolegirani čelik, nehrđajući