


limit switch box SRBI-C2-N-1-P-C2

Broj artikla: 8140400

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Oblik	uglast
Zasnovano na normi	EN 60947-5-2 VDI/VDE 3845
Dozvola	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
KC mark	KC-EMV
Mjesto izdavanja certifikata	UL E232949
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Princip mjerenja	induktivno
Temperatura okoline	-25 ... 70 °C
Uklopni izlaz	PNP
Funkcija sklopnog elementa	Uklopnik
Maks. uklopna frekvencija	1.000 Hz
Maks. izlazna struja DC	200 mA
Pad napona	≤ 2,5 V
Preostala struja	0 ... 0,5 mA
Otpornost na kratki spoj	u taktu
Područje pogonskog napona DC	10 ... 30 V
Struja praznog hoda	≤ 22,5 mA
Zaštita od zamjene polova	za sve električne priključke
Električni priključak, ulaz	Opružna stezaljka
Električni priključak, izlaz	Opružna stezaljka
Promjer kabela	1,5 ... 2,5 mm
Nazivni presjek vodiča koji se može priključiti	0,2 ... 2,5 mm ²
Navojni spoj kabela	M20x1,5
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	98 g
Material housing	PBT
Material screws	visokolegirani čelik, nehrđajući
Indikacija pogonske spremnosti	LED zeleni
Indikacija stanja sklapanja	LED žuti
Pokaz statusa	LED žuto = status prebacivanja ventila LED green = operating voltage display
Temperatura ležaja	-40 ... 85 °C
Mehanička zaštita	IP67
Udarna čvrstoća	Shock test with severity level 2 in accordance with FN 942017-5 and EN 60068-2-27
Otpornost na vibracije	Ispitivanje transporta sa stupnjem oštine 2 prema FN 942017-4 i EN 60068-2-6
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Stupanj onečišćenja	3