


Krajnja ploča VABE-C13-100-F90-DU

Broj artikla: 8141663

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|-------------------------------------|--|
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Konstruktivna struktura | without flow control Switchable flow direction |
| Operating pressure MPa | 0 ... 0,8 MPa |
| Pogonski tlak | 0 ... 8 bar |
| Pogonski medij | Compressed air to ISO 8573-1:2010 [7:7:-] Inertni plinovi |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon nije moguć |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 3 - visoka otpornost na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Temperatura medija | -40 ... 80 °C |
| Temperatura okoline | -40 ... 80 °C |
| Težina proizvoda | 645 g |
| Vrsta pričvršćenja | s priborom |
| Pneumatski priključak | Sub-base design, airing |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material cover | Smooth-anodised wrought aluminium alloy (20 µm) |
| Material seals | EPDM NBR |
| Material housing | Smooth-anodised wrought aluminium alloy (20 µm) |
| Material screws | visokolegirani čelik, nehrđajući |