


# Ploča adaptera VABA-C13-100-1-F90-G12

Broj artikla: 8141664

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	240
	300
	480
	700
	900
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	Adapter for rotary actuator
Ventilski priključak odgovara normi	VDI/VDE 3847-2
Operating pressure MPa	0 ... 0,9 MPa
Pogonski tlak	0 ... 9 bar
Pogonski medij	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [7:7:-] Inertni plinovi
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon nije moguć
Klasa korozione otpornosti KBK	3 - visoka otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura medija	-40 ... 80 °C
Temperatura okoline	-40 ... 80 °C
Težina proizvoda	2.225 g
Vrsta pričvršćenja	s priborom
Pneumatski priključak	Sub-base design, airing
Pneumatski priključak 1	G1/2
Pneumatski priključak 3	G1/2
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material cover	Smooth-anodised wrought aluminium alloy (20 µm)
Material seals	EPDM NBR
Material housing	Smooth-anodised wrought aluminium alloy (20 µm)
Material screws	visokolegirani čelik, nehrđajući