


# Prijenosnik EMGA-40-A-G20-40P

Broj artikla: 8141734

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo                                | Vrijednost              |
|---|-------------------------|
| Veličina prirubnice prigona             | 40 mm                   |
| Veličina prirubnice motora              | 40 mm                   |
| Zračnost zakretanja                     | 0,41 deg                |
| Vrsta pogona                            | Desni - kutni reduktor  |
| Prijenosni odnos prigona                | 20:1                    |
| Maks. brzina vrtnje pogona              | 18.000 1/min            |
| Pogonska temperatura prigona            | -25 ... 90 °C           |
| PWIS conformity                         | VDMA24364-B2-L          |
| Mehanička zaštita                       | IP54                    |
| Trajni zakretni moment na izlazu pogona | 20 Nm                   |
| Moment tromosti mase, prijenosnik       | 0,035 kgcm <sup>2</sup> |
| Maks. izlazni okretni moment            | 32 Nm                   |
| Maks. stupanj djelovanja                | 92 %                    |
| Krutost na zakretanje                   | 0,8 Nm/arcmin           |
| Težina proizvoda                        | 600 g                   |
| Sučelje prigona - gonjena strana        | 40G<br>40P              |
| Materijal - napomena                    | RoHS sukladno           |