

Prijenosnik EMGA-60-A-G20-60P

Broj artikla: 8141740

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina prirubnice prigona	60 mm
Veličina prirubnice motora	60 mm
Zračnost zakretanja	0,3 deg
Vrsta pogona	Desni - kutni reduktor
Prijenosni odnos prigona	20:1
Maks. brzina vrtnje pogona	13.000 1/min
Pogonska temperatura prigona	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Mehanička zaštita	IP54
Trajni zakretni moment na izlazu pogona	44 Nm
Moment tromosti mase, prijenosnik	0,256 kgcm ²
Maks. izlazni okretni moment	70 Nm
Maks. stupanj djelovanja	92 %
Krutost na zakretanje	2 Nm/arcmin
Težina proizvoda	1.900 g
Sučelje prigona - gonjena strana	60G 60P
Materijal - napomena	RoHS sukladno