

Prijenosnik EMGA-80-P-G20-SAS-100

Broj artikla: 8141752

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina prirubnice prigona	80 mm
Veličina prirubnice motora	100 mm
Zračnost zakretanja	0,15 deg
Vrsta pogona	Planetni prijenosnik
Prijenosni odnos prigona	20:1
Maks. brzina vrtnje pogona	7.000 1/min
Pogonska temperatura prigona	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Mehanička zaštita	IP54
Trajni zakretni moment na izlazu pogona	120 Nm
Moment tromosti mase, prijenosnik	0,406 kgcm ²
Maks. izlazni okretni moment	192 Nm
Maks. stupanj djelovanja	96 %
Krutost na zakretanje	10,4 Nm/arcmin
Težina proizvoda	2.800 g
Sučelje prigona - gonjena strana	80G 100A
Materijal - napomena	RoHS sukladno