


Prijenosnik EMGA-60-P-G8-SST-57

Broj artikla: 8141764

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|-------------------------|
| Veličina prirubnice prigona | 60 mm |
| Veličina prirubnice motora | 57 mm |
| Zračnost zakretanja | 0,17 deg |
| Vrsta pogona | Planetni prijenosnik |
| Prijenosni odnos prigona | 8:1 |
| Maks. brzina vrtnje pogona | 13.000 1/min |
| Pogonska temperatura prigona | -25 ... 90 °C |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Mehanička zaštita | IP54 |
| Trajni zakretni moment na izlazu pogona | 18 Nm |
| Moment tromosti mase, prijenosnik | 0,067 kgcm ² |
| Maks. izlazni okretni moment | 29 Nm |
| Maks. stupanj djelovanja | 97 % |
| Krutost na zakretanje | 2,4 Nm/arcmin |
| Težina proizvoda | 900 g |
| Sučelje prigona - gonjena strana | 60G 57A |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |