

# Redukcijska nazuvica NPFC-RS-G34-G38-MF

Broj artikla: 8142600

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Material threaded fitting	Poniklani mesing
Veličina pakiranja	10
Pogonski tlak	-0,95 ... 10 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [-::-]
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Nominal tightening torque, pneumatic connection 1	45 Nm
Tolerancija uz nazivni moment pritezanja	± 20 %
Težina proizvoda	64,88 g
Pneumatski priključak 1	G3/4
Pneumatski priključak 2	G3/8
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material seals	PVC