


gripper jaw mounting EHAA-G1-B18-16-GGA1-AP

Broj artikla: 8146634
Novo

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--------------------------------|--|
| Veličina | 16 |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Konstruktivna struktura | Vertical gripper mounting |
| Klasa korozivne otpornosti KBK | 2 - umjerena otpornost na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ležaja | -20 ... 70 °C |
| Relativna vlažnost zraka | 0 - 100 % |
| Temperatura okoline | 0 ... 40 °C |
| Težina proizvoda | 95 g |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material screws | visokolegirani čelik visokolegirani čelik, nehrđajući |
| Material bracket | visokolegirani čelik, nehrđajući |
| Material of centring elements | visokolegirani čelik |