


Mrežni dio CACN-3A-1-5-G2

Broj artikla: 8149580

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Širina	35 mm
Visina	130 mm
Duljina	115 mm
Položaj ugradnje	slobodna konvekcija
Primarna opskrba	1-fazno
Ulazna struja	1,1 - 2,2 A
Nazivni izlazni napon DC	24 V
Nazivna izlazna struja	5 A
Područje ulaznog napona AC	100 ... 240 V
Premošćenje ispada mreže	100 ms
Mrežna frekvencija	45 ... 65 Hz
Dozvola	c UL us - Listed (OL)
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici prema EU-niski napon-smjernica
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura ležaja	-40 ... 85 °C
Relativna vlažnost zraka	95 %
Mehanička zaštita	IP20
Temperatura okoline	-25 ... 70 °C
Težina proizvoda	450 g
Vrsta pričvršćenja	sa H - profilom
Materijal - napomena	RoHS sukladno