

# Plastična savitljiva cijev PUN-H-F-16X2,5-TBL

Broj artikla: 8153423

FESTO

Ovaj proizvod nije prikladan za utične priključke CN i PK.



## Tehnički podaci

| Svojstvo  | Vrijednost   |
|---|--|
| Vanjski promjer                                 | 16 mm  |
| Radijus savijanja, mjerodavan za protok         | 88 mm  |
| Unutarnji promjer                               | 11 mm  |
| Min. radijus savijanja                          | 38 mm  |
| Upute za korištenje                             | Tubing without printing<br>TPE-U Ether basiert   |
| Tubing characteristics                          | Suitable for energy chains   |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 0,6 MPa   |
| Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja | -0,95 ... 6 bar  |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 87 psi   |
| Temperature-dependent operating pressure        | -0,095 ... 1 MPa   |
| Pogonski tlak ovisan o temperaturi              | -0,95 ... 10 bar   |
| Temperature-dependent operating pressure        | -13,775 ... 145 psi  |
| Uputa za pogonski tlak                          | Water: temperature-dependent operating pressure, see diagram, max. 0.3 MPa at 0 - 60°C   |
| Pogonski medij                                  | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-]<br>Water (liquid, free of ice)  |
| Test na vatrootpornost                          | UL94 HB  |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B2-L   |
| Klasa čistog prostora                           | This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly.<br>Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly. |
| Sigurnost hrane                                 | Pogledajte izjavu o sukladnosti  |
| Temperatura okoline                             | -35 ... 60 °C  |
| Težina proizvoda prema duljini                  | 0,122 kg/m   |
| Pneumatski priključak                           | za utični priključak vanjski promjer 16 mm   |
| Boja  | Prozirna plava   |
| Tvrdoća po Shoreu                               | D 52 +/- 3   |
| Materijal - napomena                            | RoHS sukladno  |
| Material tubing                                 | TPE-U(PU)  |