


Uređaj za posluživanje

CDPX-X-E1-W-15

Broj artikla: 8155218

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Širina	422 mm
Dubina ugradnje	56 mm
Visina	267 mm
Duljina	64 mm
Maks. debljina prednje ploče	8 mm
Sat stvarnog vremena	da
Podržani SPS protokoli	CODESYS 3.X ModbusRTU Client ModbusRTU Server ModbusTCP Client ModbusTCP Server
Odstupanje, sat stvarnog vremena	<100 ppm at 25 °C
Broj boja	16 M
Pokaz	s osvijetljenjem pozadine
Vrsta pokaza	TFT boja
Svojstvo pokaza	Touchscreen
Veličina pokaza	15,6"
Rezervna baterija	Li-baterija, s mogućim punjenjem
Područje pogonskog napona DC	10 ... 32 V
Rezolucija zaslona	1366x768 pixels
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Potrošnja struje kod nazivnog radnog napona	1,2 A
Dozvola	c UL us - Listed (OL)
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
Relativna vlažnost zraka	5 - 85 % ne kondenzira se
Mehanička zaštita	IP20 IP66
Opaska o stupnju zaštite	IP20 rear IP66 front
Temperatura okoline	-20 ... 60 °C
Informacija o temperaturi okoline	For vertical mounting
Težina proizvoda	4.100 g
SPS-sučelje	RS485
USB sučelje	da
Dodatne funkcije	SD card slot
Ethernet sučelje	RJ45 10/100 MBd
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja prednje ploče
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Softver programiranja	Designer Studio
CPU podaci	2 GB RAM