


VESA adapter CAFM-D4-VE

Broj artikla: 8155224

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura ležaja	-30 ... 80 °C
Temperatura okoline	-20 ... 55 °C
Težina proizvoda	445 g
Vrsta pričvršćenja	vijčano pričvršćen
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material screws	visokolegirani čelik, nehrđajući