

# Jedinica za vođenje EAGF-P2-KF-45-

Broj artikla: 8158133

FESTO



Prikaz primjera

## Tehnički podaci

| Svojstvo  | Vrijednost                                    |
|---|---|
| Veličina  | 45  |
| Hod   | 1 ... 300 mm                                  |
| Povratna zračnost   | 0 µm  |
| Položaj ugradnje  | proizvoljno                                   |
| Vodilica  | Kuglično vođenje                              |
| Konstruktivna struktura   | Vodilica                                      |
| Maks. ubrzanje  | 25 m/s <sup>2</sup>                           |
| Maks. brzina  | 1 m/s   |
| Klasa korozione otpornosti KBK  | 0 - bez otpornosti na koroziju                |
| PWIS conformity   | VDMA24364 zone III                            |
| Mehanička zaštita   | IP40  |
| Temperatura okoline   | 0 ... 60 °C                                   |
| Maks. sila Fy   | 320 N   |
| Max. sila Fy statička   | 415 N   |
| Maks. sila Fz   | 320 N   |
| Max. sila Fz statička   | 415 N   |
| Maks. moment Mx   | 15 Nm   |
| Maks. moment Mx statički  | 19 Nm   |
| Maks. moment My   | 10 Nm   |
| Maks. moment My statički  | 12 Nm   |
| Maks. moment Mz   | 10 Nm   |
| Maks. moment Mz statički  | 12 Nm   |
| Sila posmaka  | 2 N   |
| Pokretna masa kod hoda 0 mm   | 342 g   |
| Osnovna težina kod hoda 0 mm  | 1.037 g                                       |
| Prirast težine po 10 mm hoda  | 12,3 g  |
| Prirast pokretne mase po 10 mm hoda   | 12,3 g  |
| Centar gravitacije za masu u pokretu s 0 mm hodom                           | 25 mm   |
| Dodatno dopuštenje za centar gravitacije za masu u pokretu po hodu od 10 mm | 4,3 mm  |
| Vrsta pričvršćenja  | s unutarnjim navojem                          |
| Materijal - napomena  | RoHS sukladno                                 |
| Material of guide component   | Čelik za poboljšanje<br>tvrdo kromirano       |
| Material housing  | Aluminijska legura za gnječenje<br>eloksirano |
| Material yoke plate   | Aluminijska legura za gnječenje<br>eloksirano |