

Držač amortizera DADP-ES-G8-12

Broj artikla: 8159234

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	12
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	Poluga graničnika
Maks. naletna brzina	0,8 m/s
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-C1-L
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Maks. sila na graničnik	500 N
Maks. pritezni moment	2,9 Nm
Tightening torque tolerance	± 20 %
Težina proizvoda	149 g
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom i centrirnim tuljkom
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material lever	Aluminijska legura za gnječenje
Material screws	Čelik, pocinčan