

Amortizer DYEF-G8-S-M4-Y1

Broj artikla: 8159470

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	M4
Hod	0,9 mm
Prigušivanje	P prigušenje bez metalnog fiksnog graničnika
Položaj ugradnje	proizvoljno
Prepoznavanje pozicije	bez
Maks. naletna brzina	0,8 m/s
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Duljina prigušivanja	0,9 mm
Maks. pritezni moment	0,5 Nm
Maks. primljena energija po hodu	0,015 J
Težina proizvoda	3,5 g
Vrsta pričvršćenja	s navojnim tuljkom
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material seals	NBR
Material housing	visokolegirani čelik