

Amortizer DYEF-G8-M10-Y1F

Broj artikla: 8160238

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	M10
Hod	3,7 mm
Prigušivanje	Pneumatsko prigušenje s metalnim fiksnim graničnikom
Položaj ugradnje	proizvoljno
Prepoznavanje pozicije	bez
Maks. naletna brzina	0,8 m/s
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Duljina prigušivanja	3,7 mm
Maks. pritezni moment	3 Nm
Maks. primljena energija po hodu	0,06 J
Težina proizvoda	37,6 g
Vrsta pričvršćenja	s navojnim tuljkom
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material seals	NBR
Material housing	visokolegirani čelik