

# Amortizer

## DYSD-Q11-25-24-Y1F-L-Y10

Broj artikla: 8161534

FESTO



### Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	25
Hod	24 mm
Prigušivanje	samopodesivi
Položaj ugradnje	proizvoljno
Prepoznavanje pozicije	bez
Maks. naletna brzina	1 m/s
Vrijeme povrata, kratko	0,3 s
Način funkcioniranja	jednoradni tlačno
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Duljina prigušivanja	24 mm
Maks. sila na graničnik	4.000 N
Maks. primljena energija po hodu	180 J
Maks. primljena energija po satu	150.000 J
Maks. preostala energija	0,8 J
Sila povrata	120 N
Težina proizvoda	635 g
Vrsta pričvršćenja	s kontramaticom
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material seals	NBR
Material housing	Čelik pocinčan
Material piston rod	visokolegirani čelik
Material nut	čelik pocinčan