

servo drive CMXL-ST6-NE-C4-1-MP

Broj artikla: 8168593
Novo

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Temperatura okoline	10 ... 40 °C
Težina proizvoda	155 g
Mehanička zaštita	IP00
Temperatura ležaja	-20 ... 60 °C
Materijal - napomena	RoHS sukladno
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Feldbus spojka	Ethernet
Broj digitalnih logičkih ulaza	9
Broj digitalnih logičkih izlaza 24 V DC	19
Priključak sabirnice	Utičnica
Kontroler vrste pogona	Direktni pogon Homing Open-loop operation
Spajanje procesa	Drives with positioning function
Pogonski napon	20,4 - 30 V DC
Nazivni napon napajanja logike DC	24 V
Dozvoljeno područje napona logike	± 10 %
Nazivni napon, opskrba tereta DC	24 V
Dozvoljeno područje opskrbe tereta	± 10 %
Strujna opteretivost po izlazu	4.450 mA
Pokazi statusa	LED (status)
Ethernet, broj	1
Ethernet, podržani protokoli	TCP/IP
USB-interface	USB 2.0
Storage medium	microSD
Ukupan broj osovina	6
Metode aktiviranja	TCP/IP
Podržane kinematike	3-osni portali X-Y-Z
Baud brzina	10/100 Mbit/s
Područje pogonskog napona DC	20,4 ... 30 V
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Protokol	Ethernet HTTP TCP/IP
Ethernet sučelje	RJ 445 (utičnica, 8-polna)
Svojstva digitalnih logičkih izlaza	konfigurira se galvanski neodvojeno