


Prirubni manometar PAGN-P-63-1.6M-G14-1-CPA

Broj artikla: 8178635

Novo

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Display range	0 ... 1,6 MPa
Odgovara normi	EN 837-3
Nazivna veličina, manometar	63
Konstruktivna struktura	Manometar s Bourdonovom cijevi
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja prednje ploče
Pogonski medij	Inertni plinovi neutralne tekućine
Operating pressure MPa	0 ... 1,6 MPa
Pogonski tlak	0 ... 16 bar
Operating pressure	0 ... 232 psi
Faktor izmjeničnog opterećenja	0,66
Klasa točnosti mjerenja	1
Mehanička zaštita	IP43
Temperatura ležaja	-40 ... 70 °C
Temperatura medija	-20 ... 60 °C
Temperatura okoline	-20 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Položaj priključka	Stražnja strana centrična
Pneumatski priključak	G1/4
materijali u dodiru s medijem	Mjed
Material of threaded plug	Mjed
Material housing	ABS
Material screen	SAN
Material mounting ring	Čelik
Material screws	Čelik
Boja, kućište	crno
Težina proizvoda	120 g
Uputa o mediju pogona i upravljanja	bez acetilena bez kisika
Skala	Jednostavna skala