

Modul rukovanja EHMZ-ELCC-90-TB-KF

Broj artikla: 8179241

FESTO



Prikaz primjera

Tehnički podaci

Skupni list podataka - Pojedinačne vrijednosti ovise o Vašoj konfiguraciji.

Svojstvo	Vrijednost
Pogonski manji zupčanik, efektivni promjer	50,93 mm
Radni hod	200 ... 2.000 mm
Potrebna ravnost prigradnih ploha	0,1 mm/m
Zupčasti remen, istežanje	0,14 %
Zupčasti remen, podjela	5 mm
Položaj ugradnje	okomito
Konstruktivna struktura	Elektromehanički linearni modul sa zupčastim remenom
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Maks. ubrzanje	30 m/s ²
Maks. brzina	5 m/s
Točnost ponavljanja	±0,05 mm
Trajanje uključenosti	100 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura ležaja	-20 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 90 %
Mehanička zaštita	IP20
Temperatura okoline	5 ... 45 °C
Maks. sila posmaka Fx	1.200 N
Konstanta posmaka	160 mm/U
Materijal - napomena	RoHS sukladno