



# Filtar MS2-LF-QS6-C-P-M-B

Broj artikla: 8183324

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	2
Seriya	MS
Položaj ugradnje	okomito +/- 5°
Finoća filtra	5 µm
Ispust kondenzata	ručno okrećući
Konstruktivna struktura	Sinter filter s centrifugalnim odvajačem
Maks. količina kondenzata	3 ml
Operating pressure MPa	0,1 ... 1 MPa
Pogonski tlak	1 ... 10 bar
Operating pressure	14,5 ... 145 psi
Normalni nazivni protok	250 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plinovi
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Klasa čistog prostora	ISO class 7
Temperatura ležaja	-5 ... 50 °C
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Temperatura medija	-5 ... 50 °C
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	42,1 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja prednje ploče Ugradnja vodova s priborom po izboru:
Pneumatski priključak 1	QS-6
Pneumatski priključak 2	QS-6
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material seals	NBR
Material spring	visokolegirani čelik
Material filter	PE
Material housing	PA ojačan
Material membrane	NBR
Material bowl	PC