

# Okrugli cilindar DGS-20- -P

Broj artikla: 8805

Proizvod u napuštanju

FESTO

s elastičnim prigušnim prstenima u krajnjim položajima.

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2016. Alternativni proizvod vidi Support Portal.



Prikaz primjera

## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Hod	1 ... 500 mm
Promjer klipa	20 mm
Prigušivanje	P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano
Prepoznavanje pozicije	bez
Varijante	jednostrana klipnjača
Pogonski tlak	1 ... 10 bar
Način funkcioniranja	dvoradno
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Teoretska sila kod 6 bara, uvlačenje	158 N
Teoretska sila kod 6 bara, izvlačenje	188 N
Pneumatski priključak	G1/8