



Ventil s kotačićem

L-3-1/4-B

Broj artikla: 8982

FESTO

s jednostranim djelovanjem. Funkcija neaktivirana, nema prolaza.
Ovaj tip prikladan je za vakuum.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	3/2 zatvoren, monostabilan
Način aktiviranja	mehanički
Normalni nazivni protok	600 l/min
Pogonski tlak	-0,95 ... 10 bar
Konstruktivna struktura	Tanjur - sjedište
Nazivni promjer	7 mm
Vrsta upravljanja	direktno
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Sila aktiviranja	24,5 N
Težina proizvoda	250 g
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 2	G1/4
Pneumatski priključak 3	G1/4
Material seals	NBR
Material housing	Aluminijski tlačni lijev