



Toggle lever valve

LO-3-1/4-B

Broj artikla: 8989

FESTO

s jednostranim djelovanjem, neaktivirano ima prolaz
Ovaj tip prikladan je za vakuum.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|-------------------------|---------------------------|
| Funkcija ventila | 3/2 otvoren, monostabilan |
| Način aktiviranja | mehanički |
| Normalni nazivni protok | 600 l/min |
| Pogonski tlak | -0,95 ... 10 bar |
| Konstruktivna struktura | Tanjur - sjedište |
| Nazivni promjer | 7 mm |
| Vrsta upravljanja | direktno |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Sila aktiviranja | 50 N |
| Težina proizvoda | 250 g |
| Vrsta pričvršćenja | s prolaznim provrtom |
| Pneumatski priključak 1 | G1/4 |
| Pneumatski priključak 2 | G1/4 |
| Pneumatski priključak 3 | G1/4 |
| Material seals | NBR |
| Material housing | Aluminijski tlačni lijev |