


# Nosač ležaja LN-320

Broj artikla: 9040

FESTO

za zakretljivo pričvršćenje cilindara DNC, DNGU, DNGUT, DNG, DNU,  
AEVU, ADVU, ADVUP, ADVUP.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	320
Zasnovano na normi	ISO 15552 (dosad također VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-40 ... 150 °C
Težina proizvoda	22.404 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material mounting	Lijev s kuglastim grafitom