


Zglobna glava SGS-M12

Broj artikla: 9257

FESTO

sa šestobridnom maticom, za sferično zakretljivo pričvršćenje cilindra
(na strani klipnjače), po DIN ISO 8139.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	M12
Zasnovano na normi	ISO 12240-4
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-40 ... 150 °C
Težina proizvoda	132 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material of outer ring	Mjed
Material housing	Čelik pocinčan
Material of inner ring	Čelik
Material nut	Čelik pocinčan