



# Tlačni uklopni ventil VD-3-PK-3

Broj artikla: 9270

FESTO

s priključnom pločom 2n za savitljivu cijev NW 3



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Normalni nazivni protok	100 l/min
Operating pressure MPa	0,18 ... 0,8 MPa
Pogonski tlak	1,8 ... 8 bar
Nazivni promjer	2,5 mm
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	220 g
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Pneumatski priključak 1	PK-3
Pneumatski priključak 2	PK-3
Pneumatski priključak 3	PK-3
Materijal - napomena	RoHS sukladno