

Prolazni brzi navojni spoj SCK-PK-9-KU

Broj artikla: 9390

FESTO

Polimerna izvedba



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Nazivni promjer | 8 mm |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Oblik | Bulkhead |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 1 MPa |
| Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja | -0,95 ... 10 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 145 psi |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:] |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Moguć nauljeni pogon |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Pneumatski priključak 1 | za utičnu nazuvicu, unutarnji promjer 9 mm s maticom |
| Pneumatski priključak 2 | za utičnu nazuvicu, unutarnji promjer 9 mm s maticom |
| Material of union nut | POM |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material nut | POM |
| Material – connector | POM |