

Prolazni brzi navojni spoj SCK-PK-6

Broj artikla: 9422

FESTO

Metalna izvedba



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Nazivni promjer	5,3 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Oblik	Bulkhead
Veličina pakiranja	10
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 1 MPa
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 145 psi
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Pneumatski priključak 1	za gibljivu cijev vanjskog promjera 8 mm za utičnu nazuvicu, unutarnji promjer 6 mm s maticom
Pneumatski priključak 2	za gibljivu cijev vanjskog promjera 8 mm za utičnu nazuvicu, unutarnji promjer 6 mm s maticom
Material of union nut	Anodised wrought aluminium alloy
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material nut	Čelik pocinčan
Material – connector	Anodised wrought aluminium alloy