


# Podesivi prigušivač zvuka GRU-3/8-B

Broj artikla: 9518

FESTO

Prigušni ventil s integriranim prigušivačem buke na ispustu zraka na ventilima određene konstrukcije.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	Prigušna funkcija prigušivača zvuka
Pneumatski priključak 1	G3/8
Element namještanja	Vijak s prorezom
Vrsta pričvršćenja	na uvrtanje
Standard flow rate 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	0 ... 1.700 l/min
Temperatura okoline	-10 ... 70 °C
Material housing	Aluminij
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	0 ... 10 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 ... 70 °C
Težina proizvoda	55 g
Material of silencer insert	PE
Material of threaded plug	Aluminijski tlačni lijev
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material adjusting screw	PA