

Dvostruka nazuvica E-G1/8-1/8NPT

Broj artikla: 9630

FESTO

s 2 brtvena prstena.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Nazivni promjer	5,95 mm
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 10 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Maks. pritezni moment, pneumatski priključak 1	6 Nm
Maks. pritezni moment, pneumatski priključak 2	7 Nm
Nazivni moment pritezanja	10,55 Nm
Tolerancija uz nazivni moment pritezanja	± 20 %
Težina proizvoda	9,1 g
Pneumatski priključak 1	G1/8
Pneumatski priključak 2	1/8 NPT
Materijal - napomena	RoHS sukladno