



Kratkompulsni ventil VLK-3-PK-3

Broj artikla: 9639

FESTO

s priključnom pločom 2n



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Nazivni promjer	2,5 mm
Pogonski tlak	2,5 ... 8 bar
Normalni nazivni protok	90 l/min
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	170 g
Vrsta pričvršćenja	na montažnom okviru
Material seals	TPE-U(PU)
Material housing	Cinkov tlačni lijev